

PMB

Rendelési szám: 1004364



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004364>

Phoenix modulfelirat tartó, modulok és NYÁK-lapok jelöléséhez, 3,9 ... 4,1 mm furatátmérőhöz, 1,5 ... 2,0 mm fal- ill. lemeztvastagsághoz, feliratozás ESL, EST, vagy ES/LP-BW-GB behelyezhető csíkkal, feliratozómező mérete 29 x 8 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 012052
Csomag	50
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 758 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	fehér/átlátszó
Anyag alapelem	PA/polikarbonát PC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;