

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO

Rendelési szám: 1662285



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1662285>

Szenzor/aktor dugasz, dugasz, egyenes, 5 pólusú, M12, A
kódolású, csavaros csatlakozás, műanyag recés csavar, Pg11-DUO
tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 100438
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 26 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.


Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Nyomócsavar 3 mm ... 4 mm külső kábelátmérőhöz)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Nyomócsavar 4 mm ... 8 mm külső kábelátmérőhöz)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékkel együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	Műanyag
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,75 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	3 mm ... 5,2 mm (2x)
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, üres M12-es dugaszokhoz
---------	----------------------	--

kábelek/vezetők


1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 5 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete/ zöld-sárga, vezeték hossza 100 m

szerszámok

1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására



Rajzok

Méretrajz



M12 x 1 dugasz, egyenes


Sematikus rajz



Dugasz/aljzat M12

M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;