

HC-M-KV-M32(19-27)

Rendelési szám: 1646010

Az ábrán a HC-M-KV-M20 változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646010>

Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, kábel átmérője 19 - 27 mm, SW 43, M32 tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 941253
Csomag	10
Vámtarifa	74199990
Katalógusoldal információ	Oldal 553 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Neoprén
Kábeltömítés anyaga	neoprén
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	34 mm
Csőcsonk kulcsnyílása	34 mm

Csatlakozóoldal menetfajta	M32
Csatlakozómenet hossza	8,00 mm
Vezeték külső átmérője	19 mm ... 27 mm
Vezeték tömítési tartomány	19,00 mm ... 27,00 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	15,00 Nm
Védettség	IP68, 5 bar-ig
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;