

FIXOCAP F

Rendelési szám: 1201471



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201471>

sínadapter, NS 32 kalapsínbe pattintható; beágyazott M 4 és M 6 anyával, kapcsolóberendezések rögzítéséhez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 017354
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 386 (CL-2002)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	fehér
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C
Anyag	PA

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;