


AI 0,25-8 YE-B

Rendelési szám: 3240251

Az ábrán az AI 0,75-10 GY változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240251>Érvéghüvely, hevedercsomagolású, 0,25 mm², hüvelyhossz 8 mm,
szín: sárga (CF 3000-TOOLKIT 0,25 szükséges hozzá)

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 461412
Csomag	1000
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 479 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	14 mm
Szín	sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Hüvelyhossz	8 mm
Szigetelógallér belmérete (d)	2,2 mm
Hüvelyátmérő	0,8 mm
Szigetelógallér vastagsága	0,25 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;