

PAB-SK 15

Rendelési szám: 1013287



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013287>

Jelölő-hordozók, átlátszó, felirat nélkül, Szerelési mód: Ragasztható,
Szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 013691
Csomag	500
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 299 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	15 mm
Szélesség (a)	9 mm
Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Összetevők	szilikonmentes

Anyag	PVC
-------	-----

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0824813	UC-WMT (15X 4) BU CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824812	UC-WMT (15X 4) CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824814	UC-WMT (15X 4) RD CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824815	UC-WMT (15X 4) YE CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0819398	UC-WMT (15X4)	Kábeljelölő, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0821030	UC-WMT (15X4) BU	Kábeljelölő, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824040	UC-WMT (15X4) GN	Kábeljelölő, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824820	UC-WMT (15X4) GN CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0824037	UC-WMT (15X4) OG	Kábeljelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm

0824821	UC-WMT (15X4) OG CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0821043	UC-WMT (15X4) RD	Kábeljelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0825361	UC-WMT (15X4) VT	Kábeljelölő, Szőnyeg, ibolyakék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0826791	UC-WMT (15X4) VT CUS	Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
0819408	UC-WMT (15X4) YE	Kábeljelölő, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;