

BN-ZB 5,2/WH-100:UNBEDRUCKT

Rendelési szám: 5060870

Az ábrán a BN-ZB 5,2 -UNBEDRUCKT, - FORTL.ZAHLEN és BNB-ZB 5,2 SO/CMS változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5060870>

Fogazott jelölőszeg-szalag, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Dugaszolás, a következő kapcsolószélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4 x 4 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 096106
Csomag	100
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 455 (CL-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Megjegyzés	CMS-sel feliratozható
Szélesség (a)	4 mm
Szín	fehér
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	PA
Az egyes lapok száma	1000

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;