

C-RC 2,5/M10 DIN

Rendelési szám: 3240082



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240082>

Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 1,1 - 2,5 mm², M10

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 452991
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	25,4 mm
Szélesség (a)	14 mm
Szín	ezüstsínű
Csupaszolási hossz	8 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	5 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	2,3 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	12 mm
Belső átmérő (f)	10,5 mm
Anyagvastagság (g)	0,8 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreteirajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;