
Kivonat az online katalógusból

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V

Rendelési szám: 1527922



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527922

Szelepdugasz, 3-pólusú, Szelepdugasz A, a következővel: 1 LED, kapcsolva a következővel: varisztor, Csavaros csatlakozás, Tömszelence Pg9, A kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.21

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 980962
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 110 (PC-2009)

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	10 A
Méretezési feszültség	110 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 15 mΩ

Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (Szelepdugasz)

Általános jellemzők

Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuSn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	Ni
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga	PA6
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA6
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,34 mm² ... 1,5 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	22 ... 16
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	1 LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	varisztor

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;