Kivonat az online katalógusból

HC-M-EMV-BU/3-9,5

Rendelési szám: 1636091



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636091

HEAVYCON EMC dugaszolható csatlakozó, aljzatváltozat, 4 pólusú, 3 - 9,5 mm külső vezeték-keresztmetszetű árnyékolt vezetők csatlakoztatásához. A HC-M-EMV-MOD-BU műanyag modulban történő használatra.

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 962913
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 473 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Megjegyzés	Az EMC csatlakozótokozat potenciálja és a teljesítménycsatlakozó tokozat potenciálja egymástól leválasztott
	CK 1,6...ED... krimpérintkezőkhöz (nem mellékeljük)
	Kapocsbilincsek a 4 mm - 6 mm és a 6 mm - 9 mm kapocstartományok számára

Méretezési feszültség (III/3)	50 V
Méretezési áram	10 A
Méretezési átütési szilárdság	0,8 kV
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Pólusszám	4

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 2,5 mm²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 14
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm (6 mm (2,5 mm^2 esetén))
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 9 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	2,4 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Sorozat	HC-M-EMV
A modulhelyek száma	2
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szerelési utasítás	Tokozat magassága ≥ 72 mm.- A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szerelési útmutató	A HC-M-EMV-MOD-BU műanyag modulban történő használatra.

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PC

Tanúsítványok

Tanúsítások	cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz
Érintkezőtartó		
1678570	HC-M-EMV-MOD-BU	HEAVYCON érintkezőbetét-modul, M EMV sorozat, két HC-M-EMV-BU/3-9,5 EMC dugaszolható csatlakozó használatához (4 - 4 pólusú aljzatváltozatok)


Rajzok

Funkciórajz




Szerelési útmutató:
Csupaszolja a kábelt az ábra szerint. Fektesse az árnyékolófonatot a kábelköpenyre és rögzítse azt a zsugorcsővel. Szerelje össze az érintkezőtartót az EMC-csatlakozóban és helyezze fel a fém tokozatot. Krimpelje rá a krimpérintkezőket az erekre és pattintsa be az érintkezőket az érintkezőtartóba (közben ügyeljen a megfelelő pólus-hozzárendelésre). Szerelje fel a bilincset és pattintsa be az EMC-csatlakozót az EMC modulba. Végül helyezze be a modult a tartókeretbe.

Méretrajz



Aljzatbetét



Csupaszolási adatok

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;