Kivonat az online katalógusból

SACC-MINFR-4CON-PG 9

Rendelési szám: 1521494



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521494

Szenzor/aktor dugasz, aljzat, döntött, 4 pólusú, 7/8", csavaros csatlakozás, fém recés csavar, Pg9 tömszelence

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.21

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 949716
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 27 (CAT-4-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	9 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,8 Nm (7/8"-os dugaszolható csatlakozók)
	0,4 Nm (Csavaros kapcsok)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékházzal együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,34 mm² ... 1,5 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	22 ... 16
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1430925	PROT-MINMS-PA-CHAIN	Zárósapka, 7/8"-os méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, 7/8"-os aljzatokhoz
szerszámok		
1212512	SAC BIT MIN-D25	SAC dugaszbetét, 7/8" csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú hajtással
1212597	TSD 08 SAC	Nyomatékkulcs, 0,8 Nm-es előre beállított nyomatékkal, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok

Funkciórajz




Méretrajz



7/8"-16UNF aljzat, döntött, Pg9

Sematikus rajz



7/8"-16UNF aljzat pólusábrája, 4 pólusú, aljzatoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;