


JBC 2,5/5

Rendelési szám: 3240165

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240165>

Rugós csatlakozású 5 pólusú vezetékösszekötők, szerszám nélküli rugós csatlakoztatástechnikával, egy- vagy többeres vezetékekhez 0,5 és 2,5 mm² közötti keresztmetszetre, átlátszó szigetelőház.

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 457958
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 517 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	5
Szín	átlátszó
Szigetelőanyag	PC/PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Méreték

Szélesség	26 mm
Hossz	15,6 mm
Magasság	8,9 mm

Műszaki adatok

I _N névleges áram	24 A
U _N névleges feszültség	450 V
Pólusszám	5

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	16
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;