

PP-H 6/ 4

Rendelési szám: 3061596



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061596>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás,
Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8,
Szélesség: 32,8 mm, Magasság: 49,3 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 650236
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.02.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretetek

Szélesség	32,8 mm
Hossz	21 mm
Magasság	49,3 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	41 A (6)
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	41 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	4

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	8
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	20
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm ²
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás

Csupaszolási hossz	12 mm
Idomszer	A5

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818137	UC-TMF 8	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm
0824654	UC-TMF 8 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm
0828748	UCT-TMF 8	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm
0829672	UCT-TMF 8 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm
0825030	ZBF 8 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm
0808781	ZBF 8:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm

Lengő tokozat

3000680	PH 6/2	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 16,4 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke
3000681	PH 6/3	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 24,6 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 3, Szín: szürke
3000682	PH 6/4	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 32,8 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 4, Szín: szürke
3000683	PH 6/5	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 41 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 5, Szín: szürke
3000684	PH 6/6	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 49,2 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 6, Szín: szürke
3000685	PH 6/7	Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 57,4 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz

szerelés

3040559	PR	Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga
3040630	PR/2	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040614	PRZ	Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040627	PZ/2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete

szerszámok

1204520	SZF 2-0,8X4,0	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,8x4,0x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Általános

3000769	HSR 6/8	Kábelbilincs
---------	---------	--------------

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;