


HC-D 25-I-CT-M

Rendelési szám: 1584392



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584392>

HEAVYCON dugaszbetét, D25 sorozat, 25 pólusú, krimpcsatlakozás

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 142656
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 421 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.03.19



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	D25 kialakítású HEAVYCON tokozatokhoz, CK1,6-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket a csomag nem tartalmazza)
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III

Építési és vizsgálati előírások	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Pólusszám	25+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	D25
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 14
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
Szerelési utasítás	- A HC-CST (1676857) kódolótűskék és HC-CBU (1676860) kódolóaljzatok használata kötelező.
Szerelési útmutató	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

Általános

1584868	HC-A-PES	PE csavar A sorozatú érintkezőbetétekhez
1772722	HC-CB	Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé
1676860	HC-CBU	Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1676857	HC-CST	Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1604023	HC-SMR-D25	HEAVYCON dugasz-szerelőkeret, D25 kialakítású érintkezőbetétekhez
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz


Rajzok

Diagram





Derating görbe: HC-D...C sorozat

Méretrajz





Dugaszbetét



Szerelési kivágás

Sematikus rajz



Csatlakozóoldali pólusrajz: balra a dugasz, jobbra az aljzat

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;