

DFS-SP-H 2,5


Rendelési szám: 3061431

rögzíthető

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061431>

Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 556477
Csomag	50
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 435 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.01.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

az SP-H 2,5/... és PP-H 2,5/... dugaszokra pattintható

Muszaki adatok

Általános

Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	4,5 mm
Hossz	35,8 mm
Magasság	24,7 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
3061392	ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3061402	ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3061389	ST 2,5-TWIN/1P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3061376	ST 2,5/1P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3061415	ST 2,5/2P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3061428	STTB 2,5/2P-FS	Rögztítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 40 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

DFS-SP-H 2,5 Rendelési szám: 3061431

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061431>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;