

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ

Rendelési szám: 1456527



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456527>

Beépíthető aljzat buszrendszerhez, zöld érintkezőtartóval, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, árnyékolt, D-kódolású, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Ethernet



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 617185
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 90 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
--------------------------------	----------------------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés Pg9 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
A forrasztó érintkezők hossza	6 mm
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
------------------------------------	--

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria



Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó




Szerelőkivágás elfordításvédelemmel Pg9 menethez

Előlnézet M12



Sematikus rajz

M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, D kódolás, aljzat felőli nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;