Kivonat az online katalógusból

SACC-E-M12MS-5CON-M16 PSCUP

Rendelési szám: 1436398



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436398

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, dugasz, 5 pólusú, M12, A-kódolású, fal előtti / csavaros szerelés M16 menettel, forrasztókelyhekkel, műanyag kivitel

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.30

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 438346
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 241 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	PA 66
Tömítés anyaga	Viton
Szerelési mód	Fal előtti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztókehely
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó



Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Sematikus rajz



M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;