


C-RC 10/M6 DIN

Rendelési szám: 3240090

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240090>Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 10 mm², M6**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 453073
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	23 mm
Szélesség (a)	11 mm
Szín	ezüstszínű
Csupaszolási hossz	11 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,5 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	9 mm
Belső átmérő (f)	6,5 mm
Anyagvastagság (g)	1,1 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;