

BMK 20X 8 YE

Rendelési szám: 5031388

Az ábrán a BMK 38x11 változat látható sárga színben



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5031388>

Szövet címkeív, ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel:
Plotter, Szerelési mód: Ragasztható, Szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 095413
Csomag	10
Vámtarifa	39199000
Katalógusoldal információ	Oldal 293 (CAT-5-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános

Megjegyzés	CMS-sel feliratozható
Hossz (b)	20 mm
Szélesség (a)	8 mm
Szín	sárga
Anyag alapelem	Poliészter fólia
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Összetevők	szilikonmentes
Anyag	Poliészter fólia
Az egyes lapok száma	270

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

5144819	CMS-P1-PAD	Tartozék
---------	------------	----------

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;