

C-BCI 2,5/2,8

Rendelési szám: 3240046



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240046>

Lapos tűske kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm²,

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 452649
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 461 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	28,5 mm
Szélesség (a)	2,8 mm
Szín	kék
Csupaszolási hossz	8 mm
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C

rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	halogénmentes
Anyag	réz
Érintkezőtartomány hossza	17,5 mm
A szigetelőhüvely hossza (c)	11 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,5 mm
Anyagvastagság (g)	0,8 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;