

BMKL 50X12 WH

Rendelési szám: 5032387

Az ábrán a termék egyik változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032387>

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a
következőkkel: Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható,
Szövegmező mérete: 50 x 12 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 095789
Csomag	10
Vámtarifa	39199000
Katalógusoldal információ	Oldal 292 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Megjegyzés	A nyomtatási kép a lézernyomtatótól függően változhat
Hossz (b)	12 mm
Szélesség (a)	50 mm
Szín	fehér
Anyag alapelem	Poliészter

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Összetevők	szilikonmentes
Anyag	Poliészter
Az egyes lapok száma	63
Az egyes lapok száma soronként	3

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

5144819	CMS-P1-PAD	Tartozék
---------	------------	----------

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;