



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

7 részes Gázégő/-forrasztó készlet

Rendelési szám 58 84 18

1. Rendeltetészerű használat

A termék egy állítható és lobogásmentes láng sugarat hoz létre. A szállított tartozékkal a terméket lehet gázégőként, hőlégfűvőként vagy forrasztópákaként használni. Különböző pákahegyek a termékkel a legkülönbözőbb munkákat teszik lehetővé. A láng erőssége szabályozható.

A gázégőt csak öngyújtógázzal (ISO-butángázzal) szabad feltölteni és működtetni.

Feltétlenül el kell kerülni, hogy a gázégőre víz kerüljön.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat miatt rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye is fennállhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

2. A szállítás tartalma

Gázégő/-forrasztó
3 db forrasztóhegy
Forró vágó
Forró gáz fűvőka
Ólommentes forrasztó huzal
Tisztítószivacs
Tároló doboz
Használati útmutató

3. Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található biztonsági előírásokat és a szakszerű használatra vonatkozó utasításokat, az ebből eredő személyi sérülésektől vagy anyagi károktól nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

Személyek/készülék biztonsága

Sohase irányítsa a lángot / a hőlégfűvőt / a forrasztóhegyet emberekre vagy állatokra.

Ne tárolja +40°C feletti hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának.

Ne használja szikraképződés vagy nyílt láng közelében.

A terméket ne szedje szét, erőszakosan ne nyissa fel és ne égesse el.

A terméket ne használja hibás állapotban.

Feltöltésénél a használati útmutatóban leírt eljárásmodot be kell tartani.

A láng a környezeti megvilágítástól függően néha nehezen felismerhető.

Használat után ellenőrizze, hogy a láng kialudt-e?

Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni.

A gázégőt kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal, jól szellőző környezetben szabad feltölteni. Kerülje a nyílt lángot (robbanásveszély!).

Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési előírásait.

A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad tölteni.

Ha gáz kilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. Robbanásképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást meggyújtana.

A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet.

Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától.

Ne gyújtson meg vele folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagokat pl. benzint, spirítust, stb.).

Tartsa úgy a gázégőt, hogy a kilépő láng Öntől ellentétes irányba mutasson.

A gázégőt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, gőzök, porok, stb., valamint éghető folyadékok (oldószerek, alkoholok, benzin stb.) vannak vagy lehetnek jelen. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Óvja a gázégőt a szennyeződéstől és a nedvességtől.

Semmi esetre se zártsa a hajtát a készülékkel.

Használat közben ne fogja meg az égő fűvőkáját. Égési sérülés veszély!

Sohase végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészekben. A munka megkezdése előtt válassza le az áramellátásról a készüléket, amelyen forrasztási műveletet akar végezni, és ellenőrizze a feszültségmentességét.

Védje a testét és a szemét a fröccsenő és folyékony forrasztóóntól. Viseljen a munkánál megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget.

A forrasztásnál keletkező gőzök károsak az egészségre. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy szellőztessen gyakran.

Tartson rendet a munkahelyén és használjon hőálló alátétet.

Ólomtartalmú forrasztók mérgezőek. Ezért ne egyen, igyon vagy dohányozzon munka közben és mossa meg • utána alaposan a kezét.

A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. A csomagolóanyag veszélyes játékszerré válhat gyermekek kezében.

Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne tegye ki a terméket mechanikai behatásnak.

Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és akadályozza meg a véletlen használatba vételét. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléken

látható sérülések vannak,

hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.

Egyebek

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

4. Üzembe helyezés

Nedvesítse be mindig a szivacsot, ha forrasztási munkákhoz használja.

A gáztartály megtöltése

A gázégőt csak öngyújtó-butángázzal (ISO-butángáz) szabad megtölteni és használni. Csak jól szellőztött környezetben tölts fel a gáztartályt, és kerülje közben a nyílt lángot (robbanásveszély!).

A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad feltölteni.

Ha a gáz kifúj a töltési művelet során, azonnal szakítsa meg a műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet.

1. Állítsa fejre a forrógáz égőt, úgy, hogy a töltő szelep felfelé nézzen.
2. Ültesse rá az ISO-butángázpalackot (ha kell, egy alkalmas adaptert használjon) a töltőszelepre.
3. Nyomja most függőlegesen felülről lefelé az ISO-butángázpalackot. A gáz beáramlik a gázégő tartályába. A töltési művelet kb. 5-10 mp-ig tart.
4. Várjon a töltés után kb. 3 percig, mielőtt a gázégőt üzembe helyezné. Hagyja a gáz töltetet stabilizálódni.

Gyújtás

Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától.

Gázégő:

1. Csavarja le adott esetben előlről a forrasztó- és forrólevegő feltétet. Oldja meg ehhez az első fekete zárógyűrűt.
2. Állítsa a gázt a gázszabályozón 4-es állásba. A gázszabályozó a készülék alsó oldalán, a statív mellett van.
3. Tolja a vörös gombot a termék felső részén előre "ON" állásba. Gáz áramlik ki az égő fűvőkájából.
4. Gyújtsa meg a gázt egy megfelelő tűzforrással a égő fűvőkájának az elején.
5. Állítsa be a kívánt láng erősséget a gázszabályozóval.
6. Tolja a vörös gombot a termék felső részén hátra, "OFF" állásba, ha a készüléket ki akarja kapcsolni.

Forrasztópáka / Hőlégfűvő:

1. Csavarja le adott esetben előlről a forrasztó- és forrólevegő feltétet. Húzza meg ehhez az elől lévő fekete rögzítő gyűrűt.
2. Csavarjon fel egy forrasztóhegyet a feltételre, ha a terméket forrasztópákaként kívánja használni.
3. Állítsa a gázt a gázszabályozón 4. állásba. A gázszabályozó a készülék alsó oldalán a statív mellett van.
4. Húzza az első feltétet a fekete zárógyűrűt előre, úgy, hogy az ovális gyújtónyílások szabadon legyenek.
5. Tolja a termék felső részén lévő vörös gombot előre. Gáz áramlik ki az égő fűvőkájából.
6. Gyújtsa meg a gázt egy megfelelő gyújtóval az ovális gyújtó nyílásokon keresztül. Tolja a feltétet vissza a kiinduló állásba.
7. A lángot a gázszabályozóval lehet szabályozni
8. Tolja a vörös gombot a termék felső részén hátra, "OFF" állásba, ha a készüléket ki akarja kapcsolni.

A termék letételéhez billentse mindig ki az állványt. Ne tegye le soha a forró terméket az állvány kibillentése nélkül. Ez tűzveszélyt jelentene!

Eltávolítás

Az elektronikus termékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe.

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

Műszaki adatok

Max. Hőmérséklet:	1300 °C (égő), 450 °C (forrasztó)
Üzemidő:	max. 130 perc
Gáztartály kapacitás:	11,5 ml
Méret (ø x H):	20 x 210 mm
Súly:	60 g