

Gázégő MT-6804

Rendelési szám: 588464

Rendeltetészerű használat

A gázégő max. 1300°C hőmérsékletű, lobogásmentes, állítható lángsugarat állít elő. Az égőbe be van építve egy gyújtó-mechanizmus is.

A gázmennyiséget és a légeveréket beállíthatjuk a forrólevegő-égőn, ami által az égő általános alkalmazású.

A gázégő kemény- és lágforrasztásra egyaránt alkalmas. Ezen kívül felmelegíthetők általa éghető- és nem éghető anyagok is.

A gázégőt csak öngyújtózással (ISO-butángáz) szabad megtölteni és használni.

Feltétlenül kerüljük el közvetlen érintkezését vízzel. A fentiekől eltérő használat a készülék tönkremenetelét eredményezheti, ezen kívül még különféle veszélyeket, pl. tűzveszélyt is jelent.

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, vagy átalakítani.

Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat.

Biztonsági előírások

A jelen kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő kár esetén elvész a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy módosítása.

A gázégő és az öngyújtózással nem gyerekek kezébe való, tároljuk ezért általuk hozzá nem férhető helyen.

A gázégő butángázt tartalmaz, tartsuk ezért távol hőforrásoktól, a hőség (>40°C) és a napsütés hatásától.

A gázégőt csak kereskedelmi öngyújtózással töltsük meg, és csak jól szellőző helyen. Ne legyen közben nyílt láng a közelben (robbanásveszély)!

Töltéskor vegyük figyelembe az öngyújtózással gyártójának a biztonsági- és kezelési utasításait.

A gázégőt csak lehűlt állapotban töltsük.

Azonnal szakítsuk félbe a töltést, ha gáz ömlik ki, mert robbanásképes gáz-levegő-keverék képződhet. Alaposan szellőztessük ki a helyiséget, mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást begyújtánánk.

Ne távolítsuk el, vagy nyissuk fel a töltőszelepet azért, hogy a gáz szabadon kiáramolhasson.

A gázégő házát nem szabad felnyitni, a ház nem lehet sérült, és ne dobjunk tűzbe, vagy ne tartsuk nyílt lángba az égőt. Robbanásveszély!

Ne tegyük ki mechanikai igénybevételnek a gázégőt, mert tömítetlenné válhat ettől a gáztartály (tűz-, ill. robbanás-veszély).

Ne próbáljuk magunk megjavítani a gázégőt. Ha megsérül, vagy tönkremegy, szakszerűen távolítsuk el.

Begyújtás és használat közben tartsuk távol a gázégőt a testünkötől és a ruházatunktól.

Ne gyújtunk meg a gázégővel folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagot (pl. benzint, spirítuszt stb.).


Tartsuk úgy a gázégőt, hogy a láng velünk ellentétes irányba lépjen ki.

A lángot csak kb. 90-120 percig tartsuk égve, mert különben túlzottan felhevülhet a gázégő háza (égési sérülés veszélye).

A gázégőt nem szabad olyan helyen használni, tölteni és tárolni, ahol robbanékony, gyúlékony vagy éghető gázok, gőzök, porok, illetve éghető folyadékok (oldószerek, alkohokok, benzin stb.) vannak, vagy lehetnek jelen. Robbanás- ill. tűzveszély áll fenn ilyenkor!

Tartsuk tisztán és szárazon a gázégőt.

Használat közben ne nyúljunk az égő fúvócsövéhez (égési sérülés veszélye).



A gázégő részei

- 1 a gázégő fúvócsöve
- 2 gázmennyiség-szabályzó

- 3 piezo-elektromos gyújtó
- 4 biztonsági retesz
- 5 töltőszelep
- 6 levehető talp
- 7 fogantyú beépített gáztartállyal

Üzembeállítás

A gázégőt biztonsági okokból töltetlen állapotban szállítják le. Az első üzembeállítás előtt kereskedelmi öngyújtózással fel kell tölteni a tartályát.

A gáztartály feltöltése

Figyelem! A gázégőt csak öngyújtó-butángázzal (ISO-butángáz) szabad megtölteni és használni. Csak jól szellőző helyen töltsük, és ne legyen közben nyílt láng a közelben (robbanásveszély)!

- Forgassuk a gázmennyiség-szabályzót az óra-mutató járásával megegyező irányban (a fúvócső velünk ellentétes irányba mutasson).
- Fordítsuk a „feje tetejére” a gázégőt, úgyhogy a töltőszelep felfelé nézzen.
- Rakjuk fel az ISO-butángáz-palackot a töltőszelepre (ha kell, megfelelő adapter használatával). Nyomjuk függőlegesen lefelé az ISO-gázpalackot. A gáz most beáramlik a gázégő gáztartályába. A töltés kb. 10 másodpercig tart.

Figyelem! Azonnal szakítsuk félbe a töltést, ha közben kiömlik a gáz, mert robbanásképes gáz-levegő-keverék képződhet. Feltétlenül jól szellőztessük ki a helyiséget, mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást begyújtánánk.

- Töltés után várjunk néhány percet, mielőtt a gázégőt használatba vennénk, hogy stabilizálódhasson a gáztöltet.

Kezelés

A gáztartály feltöltése után a gázégő üzemkész.

Figyelem!

Tartsuk úgy a gázégőt, hogy a fúvócső testünkkel ellentétes irányba nézzen. Ne irányítsuk az égőt emberek vagy állatok felé.

- Toljuk felfelé a gázégő oldalán lévő biztonsági retesz-gombot a gyújtó-mechanika kioldása céljából.
- Forgassuk a gázmennyiség-szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba kb. 5 fordulatnyit. Hallhatóvá válik a gázáramlás a fúvócsőben.
- Nyomjuk meg a piezo-elektromos gyújtás gombját. Egyes esetekben többször meg kell nyomni a gyújtógombot ahhoz, hogy begyulladjon a láng.
- A láng alakját fokozatmentesen szabályozhatjuk a levegőmennyiség-szabályzó és a gázmennyiség-szabályzó segítségével.
- A kikapcsoláshoz forgassuk a gázmennyiség-szabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba érezhető ütközésig. A láng ekkor kialszik.
- Toljuk lefelé a biztonsági retesz-gombot. Ez által reteszeltük a piezo-elektromos gyújtó-szerkezetet.

Tárolás előtt hagyjuk teljesen lehűlni a gázégőt, mert különben tűzveszélyt jelent.

Eltávolítás

Távolítsuk el a használhatatlanná vált gázégőt az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően

Műszaki adatok

Lánghőmérséklet	max. 1300°C
Tartós használat	max. 20 perc
Gáz	ISO-butángáz (öngyújtózással)
Tartály ürtartalma	28 ml (kb. 60-80 perc)
Üzemi és tárolási hőmérséklet	-10°C ÷ +40°C
Méret (h x sz x m), kb.	176 x 69 x 23 (mm)
Súly, kb.	180 gramm