

## HC-M-PN3-1,60-ST


Rendelési szám: 1663488

Az ábrán a dugasz, az aljzat és a szeleppel felszerelt aljzat változatok láthatók

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663488>

Pneumatika dugasz, HC-M-PN3 modulhoz, 1,6 mm csőátmérőhöz

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 123291
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 477 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Villamos paraméterek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

#### Mechanikai paraméterek

Üzemi nyomás - vákuum	6,00 bar
Nyomótömlő-csatlakozás belső átmérője	1,6 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

#### Általános paraméterek

Szín	fekete
------	--------

#### Anyagadatok

Érintkező anyaga	Delrin Acetal
------------------	---------------

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;