


## HC-M-KV-M25(14-21)

Rendelési szám: 1646007

Az ábrán a HC-M-KV-M20 változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646007>Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7 mm, kábel átmérője 14 -  
21 mm, SW 34, M25 tömszelence

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 941277
Csomag	25
Vámtarifa	74199990
Katalógusoldal információ	Oldal 553 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Neoprén
Kábeltömítés anyaga	neoprén
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	34 mm
Csőcsonk kulcsnyílása	34 mm

Csatlakozóoldal menetfajta	M25
Csatlakozómenet hossza	7,00 mm
Vezeték külső átmérője	14 mm ... 21 mm
Vezeték tömítési tartomány	14,00 mm ... 21,00 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	10,00 Nm
Védettség	IP68, 5 bar-ig
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;