

C-RC 50/M10 DIN

Rendelési szám: 3240112



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240112>

Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 50 mm², M10

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 453295
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	43 mm
Szélesség (a)	18 mm
Szín	ezüstsínű
Csupaszolási hossz	19 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	16 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	11 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	18 mm
Belső átmérő (f)	10,5 mm
Anyagvastagság (g)	1,8 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreteirajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;