Kivonat az online katalógusból

VS-EC-MSDB SH SCO

Rendelési szám: 1440711



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440711

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, Mini-B USB, M12-SPEEDCON, egyenes forrasztócsatlakozással

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.01.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 554053
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 205 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	4
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csatlakozási mód	Forrasztópeckek
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Tömszelence anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT7, USB 2.0 számára (480 MBit/s)

Tanúsítványok

Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

M12 beépíthető csatlakozó



Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;