

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

UV aktív világító festékek

A saját biztonsága érdekében az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Az összes személynek, aki a terméket használja, raktározza, tárolja, fel- és továbbdolgozza, ki- vagy áttölti, keveri, eltávolítja, megsemmisíti és házon belül mozgatja,
- kellő szakképzettséggel kell rendelkeznie
- pontosan be kell tartania ezt az útmutatót.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VbF A II szerinti veszélyes anyag - Feltétlenül be kell tartani a rá vonatkozó biztonsági előírásokat és törvényi rendelkezéseket!



Veszélyes anyagok kezelésénél minden esetben rendkívül körültekintéssel kell eljárni. Szakszerűtlen kezelés esetén tűz- és egészségkárosodás veszélye léphet fel anélkül, hogy azok kárait és következményeit feltétlenül azonnal észrevennénk. Ezért gondosan kerülje a gőzök és porok belélegzését, valamint a veszélyes anyagok szemmel és bőrrel történő érintkezését. Olyan helyiségekben, ahol veszélyes anyagokat kezelnek, nem szabad enni, inni, dohányozni, pipázni, sminkelni és gyógyszert bevenni.

Ne használjon alkalmatlan, sérült vagy hibásan jelölt tartályt. Soha nem szabad olyan körülmények között tárolni veszélyes anyagokat, hogy azok összetéveszthetők legyenek élelmiszerekkel.

Ha rosszul érzi magát, valamint a legkisebb sérülésnél is azonnal forduljon orvoshoz akkor is, ha megtörtént az elsősegély nyújtás.

A fiatalok csak meghatározott körülmények között és csak szakember felügyelete mellett kezelhetnek robbanásveszélyes, tüzet előidéző, erősen gyúlékony, könnyen meggyulladó, és fokozottan tűzveszélyes anyagokat.

Csak műszaki területeken használható. Nem alkalmas fogyasztásra.

Kerülni kell a bőrrel és más testrészrel történő érintkezést.

Nem kerülhet szembe. Tartsa távol gyújtóforrásoktól.

Csak szellőztetett helyiségben használható. Gyúlékony.

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve egészségre ártalmas. Irritálja a bőrt.

A tartályt jól szellőző helyen tárolja. A munkához megfelelő védőruházatot kell viselni.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A jelen terméknel egy UV lakkról van szó, amely alkalmas egyes dekorációs tárgyak hangsúlyozásához, kiemeléséhez diszkóban, klubban, stb.

A terméket sosem szabad 12° C alatt feldolgozni.

A befestendő felületnek tisztának, fixnek, száraznak, por- és zsírmentesnek és zárt lakkfilm mentesnek kell lennie.

A termék soha nem vihető fel hungarocellre - kémiai reakció veszélye áll fenn! A terméket sosem szabad más festékekkel keverni - kémiai reakció veszélye! A termék nem oldódik vízben - univerzális higítót kell használni.

Feldolgozáskor be kell tartani a festékekre/lakkokra vonatkozó általános biztonsági előírásokat.

FELDOLGOZÁS

A termék felvihető ecsettel, hengerrel vagy festékszóróval (szórási viszkozitásra állítva) Feldolgozási módtól függően természetes sörtéjű ecsetre, festékhengerre vagy egy festékszóró pisztolyra, csiszolópapírra és alapozásra van szüksége az UV aktív festékhez (első felkenéskor) valamint az UV aktív festékhez való védőlakkhoz.

Első festéskor le kell csiszolni az alapot addig, amíg zsírmentes és zárt lakkfilm mentes nem lesz. Vigye fel az alapozást az UV aktív festékhez és várjon, amíg megszárad. Ezután óvatosan csiszolja le. Jól keverje fel a fluoreszkáló UV festéket és vigye fel az előkezelt felületre. Várjon, amíg megszárad. Ezután óvatosan csiszolja le.

Hordja fel a védőlakkot az UV aktív festékre, hogy megvédje a festést.

Használat után tisztítsa meg a festő szerszámokat ecsettisztítóval ill. univerzális higítóval.

TEENDŐK VESZÉLYHELYZETEBEN

Veszélyhelyzet kialakulásakor, pl. tűz keletkezésekor, gáz formájú veszélyes anyagok kilépésekor, veszélyes folyadékok kifolyásakor stb. a következőket kell tenni:

Elsősegély:

Rögtön vegyük le a szennyezett ruházatot.

Belélegzést követően: nyugalom, friss levegő szükséges, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezést követően: Bő vízzel alaposan le kell mosni, steril védőkötést felhelyezni és orvoshoz kell fordulni. Szemmel való érintkezést követően: Vízzel ki kell öblíteni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelést követően: Ne hánytassunk, fel kell keresni az orvost.

Tűzvédelmi intézkedések:

Alkalmos oltószer: víz, száraz oltószer, széndioxid, hab.

Különleges védőfelszerelés tűzvédelemhez: Légzésvédő készülék és vegyi védőruházat viselése.

Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Légzésvédelem szükséges, távol kell tartani a gyújtóforrásoktól.

Gondoskodni kell kielégítő szellőzésről és elszívásról.

Tisztítási / megkötési intézkedések: Mechanikusan folyadék megkötő anyaggal kell megkötöni.

KEZELÉS, TÁROLÁS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

Eredeti csomagolásban tárolja és tartsa azt jól lezárva, jól szellőző, száraz helyen. Tartsa távol a tűzforrásoktól. Ne dohányozzon. Tegyen intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Nem tárolható 12° C alatt. Gyerekek számára hozzá nem férhetően tárolja. Ne engedje le a csatornába. A helyi előírások betartása mellett kell eltávolítani. 55903.

MŰSZAKI ADATOK

Fedés:	kb. 90-100 ml/m ²
Porszárazzá válás:	kb. 4-5 óra után
Átfesthető:	kb. 24 óra elteltével
Hígítható:	univerzális hígítóval
Összetevők:	Xilol, toluol, etilbenzol, propilbenzol, 1,3,5 trimetilbenzol, gyúlékony petróleum.
Forráspont:	135 - 160°C
Lobbanáspont:	26°C
Gyulladási	450°C
Fajsúly:	1 - 1,3 g / cm ³ színárnyalattól függően
Oldószertartalom:	23 + 3%

Vegye figyelembe: Az előzetes értesítés nélküli műszaki változtatások és a tévedések joga fenntartva.
02/02 ©