

## Beépíthető kapcsolóóra

### Rend.sz.: 61 97 10

Az időkapcsolóóra elektromos készülékekbe vagy készülékházakba való beépítésre készült.

Szinkronmotor meghajtás: 230 VAC/50 Hz  
Kapcsolási teljesítmény: 16(4) A 250 VAC  
Leghosszabb bekapcsolási idő: 15 óra  
Környezeti hőmérséklet: -20°C és +65°C között

**Megjegyzés:** A csatlakoztatást és a szerelést csak szakember végezheti. Az érvényes biztonsági szabályokat a csatlakoztatott készülékre vonatkozóan is be kell tartani.

A beépítés helyén 44 mm lyukátmérő szükséges.

Falvastagság kb. 2,5 mm

A rögzítőcsavarok távolsága: 48-50 mm.

Az óra a következő kapcsolási lehetőségeket biztosítja:

- Bekapcsolási idő 0 - 15 óra között; a beállított idő lefutása után az óra kikapcsol.
- „I” állásban tartós bekapcsolás: a csatlakoztatott fogyasztó folyamatosan bekapcsolva marad.

### A kapcsolóóra elektromos csatlakoztatása:

#### 1. csatlakozás:

6,3-as lapos érintkező dugóval (DIN 46244) N-hez (kék, nulla)

#### 3a csatlakozás:

6,3-as lapos érintkező dugóval (DIN 46244) L-hez (fekete vagy barna)

#### 4. csatlakozás:

6,3-as lapos érintkező dugóra (DIN 46244, barna) csatlakozik a fogyasztó a DIN 46245 szerinti lapos hüvellyel

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozásokhoz ne lehessen hozzáférni.

Az ábra a kapcsolási vázlatot mutatja.

A csatlakozások érintésvédelmét a beszereléssel kell biztosítani.