



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

## 7901 vakondriasztó

### Elriasztja a kertből a vakondokat és rágcsálókat!

Rend.sz.: 62 17 33

### Használati útmutató:

A készülék környezetbarát módon, vegyszer nélkül riasztja el a föld alatt „működő” rágcsálókat. A módszer azon alapszik, hogy a földfelszín alatt élő-mozgó állatok hallása igen éles, mivel az esetleges veszélyt a hangok közvetítik számukra.

**A vakondriasztó (Molechaser)** a fentieket hasznosítja, amennyiben a rúd belsejében 300 Hz-es hangot gerjeszt 15 másodperces időközökben: ez a föld alatti rágcsálókat kb. 835 m<sup>2</sup>-es körben arra ösztönzi, hogy „nyugodtabb”, vagyis kevésbé zajos helyet keressenek. Háziállatokra, gilisztákra nincs kedvezőtlen hatása.

- Helyezze a készüléket közvetlenül a vakondnyomok (vakondtúrások) közelébe.
- A készülék minden irányban, körben fejti ki hatását. Még jobb eredmény érdekében érdemes két rudat alkalmazni, melyek hatástartományja „átlapolja” egymást.
- Ha a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy talajvíz önti el a területet, távolítsa el a készüléket.
- Cserélje az elemeket 4-6 hónaponként, de akkor mindenképpen, amikor már nem hallatszik hang.

#### A következő állatok ellen hatékony:

- vakond,
- mezei pocok, vízi pocok, cickány

### Üzembehelyezés:

- 1) Nyissa ki a készüléket a zöld fedél kicsavarásával (az óra járásával ellenkezően).
- 2) Húzza ki az elemtartót és tegyen be 4 db 1,5 V-os alkáli góliátelemet. Ha az elemek pólusai jól helyezkednek el, vibráló hangot hall, ami 15 másodpercenként ismétlődik, amíg az elemek ki nem merülnek.
- 3) Az elemek behelyezése után tolja be az elemtartót, és csavarja vissza a fedelet erősen, hogy 100 %-os védelmet biztosítson az időjárás viszontagságai ellen.
- 4) A rudat egészen a rovátkolt részéig be kell dugni a földbe. Bedughatja teljesen is, hogy a fűnyírásnál ne okozzon problémát. Ez esetben viszont ügyeljen arra, hogy a zöld fedél olyan mélyen legyen, hogy a fűnyíró ne vág hassa el.

### Műszaki adatok:

- Méretek: 38x5,7 cm
- Súly: 190 g elemek nélkül
- Áramellátás: 4 db 1,5 V-os góliátelelem
- Frekvencia: 300 Hz
- Hatókör: kb. 835 m<sup>2</sup>

### FIGYELEM!

- Ha bedugta a földbe, a fedelet még egyszer alaposan csavarja rá, hogy a készülék vízhatlan legyen. Mielőtt beteszi a kemény földbe, készítsen egy vezető lyukat.
- **A riasztót nem szabad kalapáccsal vagy más erőszakos módon a földbe beverni.**
- A hatókör nagysága függ a talaj anyagától. Száraz, homokos vagy tözezes talaj a zavaró hangot nem vezeti jól, ezért némelykor több riasztó készülék is szükséges. Az agyagos talaj a legjobb hangvezető.
- A behelyezés után ne várjon azonnali eredményt; kb. 14 napig kell a készüléknek működni ahhoz, hogy a talajban élő rágcsálók valóban elmeneküljenek. A közbenső időben, egyes esetekben még az állatok nagyobb aktivitása is megfigyelhető.

## Dispozitiv cu ultrasunete împotriva cârțișelor

Cod produs: 621733 - Manual de utilizare

### Utilizare

Acest dispozitiv este destinat pentru îndepărtarea cârțișelor din curți, grădini. Dăunătoarele vor fi eliminate în termen de aproximativ 14 zile de la punerea în funcționare a dispozitivului. În perioada de 14 zile este posibil să observați o activitate mai intensă a acestor animale.

Modificarea neautorizată a dispozitivului este interzisă, acesta fiind avizat CE. Utilizarea dispozitivului în alt mod și pentru alt scop decât cele descrise în acest manual, poate duce la riscul de accidentare. Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru mai târziu.

### Instrucțiuni de securitate



**Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atrage după sine anularea garanției. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente și daunele cauzate de folosirea neconformă a aparatului cu instrucțiunile de utilizare.**

- Nu expuneți aparatul la uzură fizică sau mecanică exagerată, la temperaturi extreme, la raze solare directe, la trepidații puternice și umezeală.
- Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți departe de accesul copiilor!
- Lucrările de service și reparații trebuie efectuate doar de personal autorizat
- Modificarea dispozitivului este interzisă
- Când condițiile de operare sigure din punctul de vedere al securității nu sunt întrunite, aparatul trebuie oprit și deconectat, asigurându-vă că acesta nu poate fi reconectat accidental. Condițiile de operare optime din punctul de vedere al securității sunt compromise dacă:
  - o Aparatul prezintă semne vizibile de defecțiune.
  - o Aparatul nu mai funcționează.
  - o Aparatul a fost depozitat în condiții inadecvate pe o perioadă îndelungată.
  - o Aparatul a fost expus unor condiții de transport inadecvate.

### Descrierea produsului

Dispozitivul emite unde ultrasunete cu frecvența de 400 Hz la intervale de 15 secunde. Cârțișele au un simț al auzului foarte dezvoltat, astfel încât aceste unde emise le irită atât de tare încât vor pleca din zona de acțiune a dispozitivului.

### Operare

- Introduceți bateriile: rotiți capacul, introduceți bateriile cu polul pozitiv spre partea electronică, conform

indicațiilor de pe carcasă, apoi puneți capacul la loc și strângeți-l bine.

- Așezați dispozitivul cât mai aproape de locul în care apar cele mai multe cârțișe.
- Săpați o adâncitură de diametru 10 cm și adâncime de 20 cm.
- Introduceți dispozitivul în poziție perpendiculară, și umpleți adâncitura cu pământ, fixând dispozitivul.

### Atenție!

Este interzisă lovirea dispozitivului cu ciocan, sau forțat cu alte instrumente.

Rezultatele vor fi vizibile în aproximativ 14 zile de la punerea în funcțiune.

Schimbați bateriile o dată la 4-6 luni.

### Întreținere

Aparatul nu necesită întreținere.

### Date tehnice

Frecvență	400 Hz
Interval	15 sec
Dimensiuni	lungime 30 cm, diametru 4,5 cm
Rază de acțiune	în funcție de teren: max. 700 mp
Temperatură util.	+5 - +50°C
Umiditate relativă	≤ 95% (non-condens)
Alimentare	4 baterii 1,5 V

### Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice



Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și electrice nefuncționale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deșeurile menajere.

### Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile uzate



Utilizatorul este obligat să predea bateriile și acumulatorii reîncărcabili uzați la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor și acumulatoriilor împreună cu deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin elemente periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate pe fiecare baterie/acumulator ( **Cd** – Cadmiu, **Hg** – Mercur, **Pb** – Plumb).