



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

ELEKTRONIKUS PROFI VÍZKÖMENTESÍTŐ

Rend.sz.: 623501

A készülék hatékony védelmet nyújt vízkő lerakódás ellen vízvezetékben és a csatlakozó berendezésekben. A vízben levő mészrészecskék lerakódását kívülről, környezetbarát és gazdaságos módon, az anyagszerkezetnek mágneses tér segítségével történő átalakításával akadályozza meg. Ezzel a módszerrel a korábban képződött lerakódás is eltávolítható. A víz minőségére nincs hatással, mindössze a vízcsep nyitásakor távozik kezdetben egy kis vízkő. A lágyabb vízhez kevesebb mosószer szükséges, és áramot is meg tudunk takarítani. A készülék egyedileg beállítható a vízkeménységi fokhoz. Felszereléséhez nem kell szakértelem.

Kezelés

Üzemi frekvencia

A generátor frekvenciáját a következő értékekre lehet állítani:

- 1-es állás: kb. 500 Hz
- 2-es állás: kb. 1000 Hz
- 3-as állás: kb. 2000 Hz

A frekvencia állítása elősegíti a víz áramláshoz való alkalmazkodást. A frekvencia növelésével nő a készülék hatékonysága.

Üzem mód kapcsoló

A kapcsolóval ki/be kapcsolhatjuk a készüléket, valamint változtathatjuk a kimeneti jel frekvenciáját.

- 1-es állás: "Ki" (készülék üzemben kívül)
- 2-es állás: "Be", kis kimeneti amplitúdó
- 3-as állás: "Be", nagy kimeneti amplitúdó

Az amplitúdó növelésével nő a teljesítmény, így a frekvencia változtatással együtt széles beállítási tartomány áll rendelkezésre.

Jel meredekség szabályzás

A felfutást a következő értékekre lehet állítani:

- 1-es állás: hosszabb felfutási idő
- 2-es állás: közepes felfutási idő
- 3-as állás: rövid felfutási idő

Ez a legfontosabb beállítási lehetőség készülékhez.

Ha a víz több kalcium- és magnézium vegyületet tartalmaz (ezek határozzák meg a keménységet), csökkenteni kell az impulzus felfutási időt.

A fentiek optimális beállításával valósítható meg a leghatékonyabb védelem a vízkövesedés ellen.

Felszerelés

A szükséges szerelési anyagokat együtt szállítjuk a készülékkel. A készüléket közvetlenül a ház ill. lakás fő vízvezetékeire helyezze, ott, ahol a közelben van hálózati dugaszoló aljzat (a külön rendelhető adapter számára), és rendelkezésre áll egy legalább 25cm-es fedetlen csőszakasz.

Húzza le a védőfóliát a mellékelt ragasztó csíkról, és ragassza a csíkot a készülék hátlapjára. Vezesse át a mellékelt felerősítő pántokat a szalag fülein, és a pántok segítségével erősítse fel a készüléket a csőre úgy, hogy tőle balra és jobbra is legalább 7...10cm szabad hely maradjon. Az egyszerűbb szerelés érdekében körbe lehet tekerni a csövet kétoldalas ragasztószalaggal, és erre rácsévélni a készülék két végén levő vezetékeket. A tekeréssel a két oldalon azonos menetiránnyal, szoros menetilleszkedéssel kell végezni. A tekeréseket melegragasztó pisztollyal vagy

szintén a kétoldalas ragasztószalag alkalmazásával lehet rögzíteni.

Tápellátás

Szokványos 3,5mm jackdugós 9VDC hálózati adapterrel; a központi érintkező a plusz. Rövid ideig tartó polaritáscsere ellen a készülék védve van.

Biztonsági tudnivalók

Tartsa be a nedves helyiségben használt elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. Nem lehet pl. a hálózati adaptert freccsenő víznek kitett helyre, kád, zuhany, stb. közelébe tenni.

Szakszerűtlen használat esetére nem vállalunk felelősséget. Kétség esetén forduljon szakemberhez.

A készüléket nem szabad kinyitni (garancia veszítés!). Meghibásodás esetén (ilyenkor a világítódioda többnyire nem ég) szervizbe kell vinni.