

**VISTA digitális ablakhőmérő**

Rend. sz.: 64 62 44

**Jellemzők:**

- A külső hőmérséklet leolvasása belső helyiségből
- Maximális és minimális értékek kijelzése, automatikus visszaállítással
- Könnyen rögzíthető, ablaktisztításkor levehető
- Beltéri használatra is alkalmas
- Időjárásálló

**Műszaki adatok:**

Külső hőmérséklet mérési tartomány	-25°C...+70°C
Beltéri hőmérséklet mérési tartomány	0°C ... +40°C
Pontosság:	kívül: +/-1,5°C belül: +/-1°C
Felbontás	0,1°C
Elem	LR44, 1,5V

**Felszerelés:****Ablakhőmérőként:**

Rögzítse a tartót a mellékelt öntapadó fóliával kívülről az ablaküvegen. Az ablaküveget előbb tisztítsa meg (tisztítószer nélkül!).

**Belső hőmérőként:**

Rögzítse a tartót a mellékelt öntapadó fóliával a kívánt helyen. A készülék a tartóba egyszerűen betehető ill. kivethető.

**Figyelem!**

- Ne tegye a hőmérőt olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri. A sugárzás meghamisíthatja a mérési eredményeket, sőt, különösen magas hőmérsékleteknél a kijelzőt is elhalványíthatja.
- Válasszon a hőmérő elhelyezésére olyan helyet, ahol védve van tartós nedvességtől, csapadéktól.
- Fontos megjegyzés: a napugárzástól (a szigeteléstől függően) és az ablak védett helyéből következően a hőmérőn kijelzett hőmérséklet magasabb lehet, mint a szabadban a talajhoz közel mért hőmérséklet.

**A készülék előkészítése üzemelésre**

- Vegye le a tartót a készülékről. Húzza le a kijelzőről az átlátszó védőborítót. Húzza ki az LC-modult óvatosan a házból, úgy, hogy a házat kétoldalt erősen megfogja. **Figyelem! Ne fogja meg közvetlenül a kijelzőt!** Távolítsa el az elemvédő csíkot, ill. csere esetén tegye be az elemet (a "+" oldal legyen felül). Húzza le a védőfóliát a kijelzőről. A készülék most üzemkész.
- A kijelző felső részén az aktuális hőmérséklet, az alsó részén a mért legmagasabb (MAX) és legalacsonyabb (MIN) hőmérséklet van kijelvezve.
- A maximális és minimális értékeket a készülék naponta frissíti: a maximális hőmérsékletet reggel 8 órakor, a minimális hőmérsékletet este 20 órakor. Ehhez a pontos időt be kell állítani.
- Az óraidő beállításához nyomja a MODE gombot: ezzel a beállító üzemmódba lép. A "+" gombbal állítsa be az aktuális órát. A számok gyorsabb "futásához" tartsa nyomva a gombot. A MODE gomb újbóli nyomásával

állítsa be a perceket. A beállítást nyugtázza a MODE gombbal, így visszatér a normál módba.

- A kis tolókapcsolóval állítsa be, hogy külső ablakhőmérőként (OUT DOOR), vagy belső hőmérőként (IN DOOR) kívánja-e használni a hőmérőt.
- A beállítások után tegye vissza az LC-modult a házba, és tegye ismét fel az átlátszó műanyag borítót.

**Elemcsere:**

A gombelem egy négyszögletes kis nyíláson keresztül látható. Dugjon be egy kis csavarhúzó a nyílásba, tolja az elemet óvatosan balra, vegye ki, és cserélje le. Az új elem "+" oldala felfelé mutasson (a "+" jel látható a nyílás mellett). Ügyeljen, hogy az elemet teljesen tolja be, és közben ne sértse meg a nyomtatott lapot a hátoldalon.

**Karbantartás:**

- Ne törje meg és ne húzza a szenzort és a kijelzőt.
- Az elemet akkor kell cserélni, ha a kijelzés elhalványul.
- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, rezgésnek vagy rázkódásnak.
- A tisztítást puha, enyhén nedves ruhával végezze. Ne használjon súroló- vagy oldószert.
- Ne próbálja a készüléket javítani. Reklamációval forduljon a forgalmazóhoz. Reklamáció előtt cserélje ki az elemet. Szakszerűtlen kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

**Figyelem!**

Ha a készülék használhatatlan, vagy az elem kimerül, ne dobja a háztartási szemétkébe, hanem adja le a környezetvédelem érdekében az elektromos készülékek gyűjtőhelyére a helyi előírásoknak megfelelően.