



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Rádiójel vezérlésű óra fürdőszobába II Rend.sz. 67 21 04

### Funkciók

- rádiójel vezérlésű óra maximális pontossággal
- analóg kijelzés másodpercmutatóval
- hőmérsékletkijelzés
- felakasztható vagy felállítható
- 4 nagy tapadókorong - felerősítés fúrás nélkül
- üvegfedél

### A készülékház

A: függesztőlyuk C: 4 tapadókorong  
B: lyukak az állvány számára D: a ház, ill. az elemtartó fedele

### Az időjel vétele

A pontos idő alapját a Braunschweigi Fizikai Műszaki Intézet által üzemeltetett cézium atomóra adja. Az időeltérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenként. Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77,5 KHz) időjellel, és lesugározzák a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. A rádiójel vezérlésű óra veszi ezt a jelet, átalakítja, és mindig a pontos időt mutatja.

A téli/nyári időszámításra való áttérés is automatikus.

A vétel főleg a földrajzi helyzettől függ. Normál esetben a Frankfurt körül meghúzott 1500 km sugarú körön belül nem lehet probléma az átvittel.

### Vegye figyelembe a következő információkat:

- Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot hagyni az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép-monitorról és TV-készüléktől.
- Vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül is természetesen gyengébb a vett jel. Szélsőséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Napi egyetlen vétel elegendő a pontosság biztosítására, és az időeltérésnek 1 másodpercen belüli értéket tartásához.

### Kezelés

- Rakja fel az órát az asztalra.
  - Nyissa fel az elemtartót. Forgassa balra a házat (45°).
  - Tegye be az elemet (1 db 1,5 V-os AA méretű elemet) az elemtartóba, ügyelve a megjelölt +/- pólusra.
  - A készülék most üzemkész.
  - A kijelzőben megjelenik az aktuális hőmérséklet.
  - Az óra beáll 12 órára, és 3-10 percig próbálkozik a rádiójel vételével.
- Ha megtörtént az idő kód vétele, a készülék a rádiójel vezérlésű pontos időt mutatja. Ha nem tudta fogni az időkódot (14 kísérlettel), tegye újra aktívvá a vételt az elem kivétele (1 percre), majd újbóli berakása által.
- A kezelőgombok az elemtartóban találhatóak. Ne nyomjon meg egyetlen nyomógombot sem az óra beállítási üzemmódja alatt.
  - Rakja vissza a házat a helyére. Forgassa jobbra a házat (45°). A ház lezárásakor figyeljen arra, hogy a függesztőlyuk fent középen legyen.

### (REC) nyomógomb

- A rádiójel vételét kézzel is elindíthatja. Nyomja meg ehhez 5 másodpercre a REC nyomógombot.

### M.SET nyomógomb

- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl. zavarok, átviteli távolság stb. miatt), a pontos időt kézzel is beállíthatja. Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább.
- Tartsa megnyomva a hátoldalon lévő M.SET nyomógombot, amíg meg nem jelenik az aktuális pontos idő.
- Nyomja meg röviden az M.SET nyomógombot, ekkor a mutató egy percet előreugrik.

### Felállítás és rögzítés

- A készülék a felszerelhető támasszal bárhol felállítható, vagy a furat segítségével a falon egy szögre akasztható.
- A tapadókorongot csak sima felületen lehet alkalmazni. Az óra leválasztásakor ne a házat húzza. Óvatosan válassza le a tapadókorongot ujjával a falról.

### Elemcsere

- Használjon alkáli típusú elemet. Feltétlenül helyes polaritással rakja-e be az elemet. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyást. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. A kifolyt elemmel való foglalatokodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!
- Figyelem: Kérjük, hogy az elhasznált készülékeket és kimerült elemeket ne a háztartási szemétkébe dobja.

A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

### Megjegyzések:

- A használati útmutatót olvassa el még a készülék használatba vétele előtt.

- Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket, a rázkódásokat és az időjárási behatásokat.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Figyelem: A fürdőszoba párássága miatt előfordulhat, hogy nem tartanak sokáig a tapadókorongok.
- Állítsa újra üzembe az ébresztőórát, ha már nem működik kifogástalanul. Cserélje ki az elemet.

### Kizárás a szavatosságból

- A készülék nem játék. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

### Műszaki adatok

Rádiójel vezérlésű óra: DCF-77 (77,5 kHz)  
Hőmérsékletmérési tartomány: -20°C...+60°C  
Pontosság: ±1°C

### EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy ez a rádiójel vezérlésű berendezés teljesíti az R&TTE 1999/5/EG irányelv követelményeit.