

Műszaki adatok:

Rádiójel vezérlésű óra

Kézi óraidő beállítás

Időzóna kijelzés

Folyamatos naptár a 2099-es évig

Hőmérséklet kijelzés °C / °F-ban

2 riasztás

12/24 órás idő kijelzési formátum

Szunnyadás funkció

Hőmérő:

Mérési tartomány: 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F) (az átvitel időtartama: 30 másodperc)

Nedvességmérő:

Mérési tartomány: 20% ~ 95% rel. nedvesség (külön kijelzés a beltérhez)

Elemek: 2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

Fontos tudnivalók

Akadályok / zavarforrások erősen befolyásolhatják az adatátvitelt.

Ha az automatikus beállítási eljárás nem sikeres, nyomja meg egy hegyes tárggyal a **Reset** gombot a készülék hátoldalán.

Üzembe helyezés:

Nyissa fel a készülék hátoldalán lévő elemtartót és tegye be a helyes polaritás betartásával az elemeket. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Az elemek betétele után a kijelzőn 3 másodpercre felvillan az összes kijelző szegmens, egy rövid sípoló hang hallatszik, majd a beltéri hőmérséklet és légnedvesség érték megjelenik.

Az óra átvált a rádiójel vételi üzemmódba.

A rádió vezérlésű időjel keresése automatikusan kb. 7 perc után indul. Az adótorony szimbólum ezalatt villog.

Kézi időbeállítás:

Tartsa a **“MODE” gombot** 2 másodpercig nyomva, az időformátum kijelzés villog. Nyomja meg a **“▲”** és **“▼” gombot**, a 12 - 24 órás idő kijelzési formátumok közötti választáshoz.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, ekkor az órák kijelzése kezd villogni.

Nyomja meg a **“▲”** és **“▼” gombot**, az órák számának beállítására.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, ezután a percek kijelzése kezd el villogni.

Nyomja meg a **“▲”** és **“▼” gombot**, a percek számának beállítására.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, ekkor az év kijelzése kezd villogni.

Nyomja a **“▲”** és **“▼” gombokat**, az év beállítására.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, ekkor a hónap kijelzése kezd villogni.

Nyomja a **“▲”** és **“▼” gombot**, a hónap beállítására.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, ekkor a nap kijelzése kezd villogni.

Nyomja a **“▲”** és **“▼” gombot**, a nap beállítására.

Nyomja meg a **“SET” gombot** a beállítás jóváhagyására, és a beállító mód befejezésére.

Információ:

Ha 7 másodpercen belül nem végeznek további beadást, a beállító mód automatikusan befejeződik. A következő nyelveket lehet kiválasztani a naptár kijelzéséhez: angol, német, francia, olasz, spanyol, dán és holland.

A naponkénti ébresztés beállítása:

Az óra napi ébresztési/riasztási funkcióval rendelkezik. A beállított ébresztési idő megtekintésére nyomja meg röviden az **ALARM gombot**. A kijelző a normál módról az ébresztés módra vált át. A normál módba való visszatéréshez egy tetszőleges gombot kell nyomni.

Az ébresztési idő beállítását az alábbiak szerint végezze:

Tartsa az **“ALARM” gombot** 2 másodpercig nyomva, ezután egy villogó szimbólum jelenik meg.

Az ébresztési idő óráinak kijelzése villog. Nyomja a **“▲”** és **“▼”** gombot, az ébresztés órájának beállítására.

Nyomja meg az **“ALARM” gombot**, a beállítás jóváhagyására.

Az ébresztési idő perc kijelzése villog. Nyomja meg a **“▲”** és **“▼”** gombot, a percek beállítására. Nyomja meg az **“ALARM” gombot** a beállítás jóváhagyására, és az ébresztés beállító üzemmód befejezésére.

Az ébresztés aktiválására nyomja az ébresztés módban az **“UP” gombot**, és ugyanígy tegyen a kikapcsoláshoz.

F.Y.I.:

Ha 7 másodpercen belül nem nyomnak gombot, a beállító mód automatikusan befejeződik.

Az ébresztő hang 2 percig szól, ha azt bármelyik gomb nyomásával nem állítja le.

Az ébresztés a következő napon azonos időben újból megszólal.

Az ébresztő hang a 2 percig tartó, 4 fokozatú csengetés közben fokozatosan hangosabb lesz.

Automatikus ébresztés ismétlés:

Nyomja meg az ébresztő hang felhangzása közben a **“SNOOZE” gombot**, ekkor az ébresztés ismétlést aktiválja.

Ha ezt aktiválta, a kijelzőn megjelenik az ébresztés szimbóluma.

Az ébresztő hang 5 perc múlva újból megszólal.

Az ébresztés ismétlését egy tetszőleges gomb megnyomásával le lehet állítani, egyébként max. 7-szer megismétlődik.

°C/ °F hőmérséklet kijelzés:

A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jelezhető ki. Nyomja meg röviden a **“▼” gombot**, hogy a két mértékegység között átváltson, amennyiben váltani akar.

Rádiójel vétel:

Az óra az elemek berakása után 7 perccel, vagy egy újabb indítás után automatikusan elkezd keresni a **DCF-rádiójelet**. Az adótorony szimbólum villog.

Az óra naponta 1:00 órakor kezdeményez a **DCF-jellel** egy óraidő egyeztetést, és adott esetben az eltéréseket korrigálja.

Ha ez a szinkronizáció nem sikeres (az adótorony szimbólum eltűnik a kijelzőről), az eljárás automatikusan ismétlődik a következő egész órában, szükség esetén max. ötször.

Nyomja a **“WAVE” gombot** a rádiós időjel keresés automatikus indítására. Ha 7 percen belül nem sikerült a rádiós időjelet venni, a készülék automatikusan befejezi a keresést, és a következő egész órában megismétli.

Nyomja meg a **“WAVE” gombot** a rádiójel keresés önmagától való leállítására.

F.Y.I.:

WS 8006 Használati útmutató

Egy villogó adótorony szimbólum mutatja, hogy a rádiós időjel keresése folyamatban van.

Ha az adótorony szimbólum tartósan a kijelzőn látható, ez azt mutatja, hogy a rádiójel vétele sikeres volt.

Ajánlatos legalább egy 2,5 m távolságot minden zavarforrástól, - pl. televíziótól vagy számítógéptől - megtartani.

A rádiós vétel beton falú helyiségekben (pl. pincében) mindig gyengébb. Ilyen esetben az órát helyezze az ablak közelébe.

Kötelezettség az elem-rendelet alapján

Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak. A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy gyűjtőhelyeken.

Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek leadására!