


## CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D

Rendelési szám: 2981583

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981583>

Kábeladapter a PSR fordulatszám-felügyelethez (PSR-RSM4 és PSR-MOTIONSTOP), 25/8 pólusú, kábelhossz: 2,5 m, Siemens és Heidenhain vezérlőkhöz

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 996871
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 88 (CAT-8-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

1. csatlakozás	a készülékhez
Csatlakozási mód	RJ45
	D-SUB-25 csatlakozó/D-SUB-25-aljzat
Pólusszám	25
Vezeték-ellenállás	≤ 260 Ω/km

Kábelhossz fix	2,5 m
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Árnyékoló	Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetésekből
	Beforrasztás a D-SUB készülékházon
Vezeték-keresztmetszet	0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C (rögzített fektetés esetén)
	0 °C ... 50 °C (mozgó fektetés esetén)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;