

SSMK 60X18

Rendelési szám: 5032439



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032439>

Kapcsolószekrény-jelölő, mérete: 60 x 18 mm, feliratozómező mérete:
56 x 14 mm, 2 M3 méretű rögzítőfurat, 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 095802
Csomag	50
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 300 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.03.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Megjegyzés	CMS-sel feliratozható
Hossz (b)	60 mm
Szélesség (a)	18 mm
Szín	átlátszó / fehér
Anyag alapelem	PC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 115 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	PC
Furatlyuk átmérője	3,50 mm
Furattávolság	40,00 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
5032468	ES-SSMK-GB 60X18	Behelyezhető csíkok, Ív, átlátszó / fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 56 x 14 mm

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;