


CK2,5-ED-4,00ST AG

Rendelési szám: 1663637

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663637>Krimpérintkező, 2,5 mm, dugaszérintkező, 4,00 mm²-es
érkeresztmetszet, ezüstözött

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 017918 123444 |
| Csomag | 100 |
| Vámtarifa | 74152900 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 409 (CAT-4-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

| | |
|--------------------------------|--|
| Megjegyzés | HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhöz, a krimpösszeköttetés minőségét a DIN EN 60 352-2 szabvány határozza meg |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 0,003 Ω |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |

Mechanikai paraméterek

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Csatlakozási keresztmetszet | 4 mm ² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 12 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm (9,5 mm HC-M-HV... esetén) |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |

Általános paraméterek

| | |
|---------------------|--|
| Kivitel | Egyszeres dugaszérinkező |
| Sorozat | HC-M-06 |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Szerelési útmutató | HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhoz. A krimpösszeköttetés minőségét a DIN EN 60 352-2 határozza meg. |

Anyagadatok

| | |
|-------------------------|------------|
| Érintkező anyaga | Rézötívzet |
| Érintkezőfelület anyaga | ezüstözött |

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|-------------------|-------------------------|--|
| szerszámok | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez |
| 1662722 | CK2,5-EWZ | Reteszeléslazító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED... |

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;