

HC-M-KV-M20(11-16)

Rendelési szám: 1645998



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1645998>

Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 6 mm, kábel átmérője 11 - 16 mm, SW 27, M20 tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 941260
Csomag	25
Vámtarifa	74199990
Katalógusoldal információ	Oldal 553 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Neoprén
Kábeltömítés anyaga	neoprén
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	27 mm
Csőcsonk kulcsnyílása	27 mm

Csatlakozóoldal menetfajta	M20
Csatlakozómenet hossza	6,00 mm
Vezeték külső átmérője	11 mm ... 16 mm
Vezeték tömítési tartomány	11,00 mm ... 16,00 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	7,50 Nm
Védettség	IP68, 5 bar-ig
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;