

UBE/D + ES/KMK 3

Rendelési szám: 1004076

Az ábrán a termék egyik változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004076>

kapocslác-táblatartó, kapocscsoportok jelölésére, NS 32 vagy NS 35/7,5 kapocslécekre szereléshez, betűmező mérete: 40 x 17 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 011888
Csomag	10
Vámtarifa	39269097

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.03.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	42,5 mm
Magasság	51,5 mm
Szélesség (a)	20 mm
Szín	szürke
Anyag alapelem	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;