

SACC-M12FR-5CON-PG 9-VA

Rendelési szám: 1553307



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553307>

Szenzor/aktor dugasz, aljzat, döntött, 5 pólusú, M12, csavaros
csatlakozás, nemesacél recés csavar, Pg9 tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 170222
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 23 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.10



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP69K
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékhez együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	Nemesacél
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	A pólusára 90°-os raszterben elfordítható a kábelelvezetéshez
	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz



Aljzat M12 x 1, döntött

Sematikus rajz



Az M12 aljzat pólusábrája, 5 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;