

VS-PG11 (3- 7)

Rendelési szám: 1688117



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688117>

D-SUB kalapos anya vezetéktömítéssel, 3 mm ... 7 mm átmérőjű
vezetékekhez, VS-15-... lengő tokozathoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 182274
Csomag	5
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.05



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Szín	szürke
A tömszelence típusa	Pg11
Vezeték külső átmérője	3 mm ... 7 mm

A készülékház védettsége	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Elektronikaház anyaga	PA
Tömítés anyaga	Neoprén
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;