

## FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK


Rendelési szám: 2288930

Az ábrán egy 50-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288930>

Konfekcionált kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 057329
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 504 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 $\Omega$ /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	2 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	6,4 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

#### Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

#### Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;