

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S


Rendelési szám: 2296980

Az ábrán egy 50-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296980>

Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, két 14-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 8 csatorna átviteléhez, hossz: 1 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 824945
Csomag	1
Vámtarifa	85444993
Katalógusoldal információ	Oldal 505 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	1 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	6,7 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %

Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások: cUL / UL

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;