

VS-M16 (5-9)

Rendelési szám: 1688447



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688447>

D-SUB kalapos anya vezetéktömítéssel, VS-09-... lengő tokozathoz,
vezeték átmérője 5 mm ... 9 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 818364
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Vezeték külső átmérője	5 mm ... 9 mm
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-20 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Tömítés anyaga	Neoprén
	Neoprén
Védettség	IP67

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;