

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH

Rendelési szám: 1553022



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553022>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, árnyékolt, B kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés Pg9 menettel, egyenes forrasztócsatlakozással



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 162203
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 188 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
--------------------------------	----------------------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés Pg9 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
A forrasztó érintkezők hossza	6 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria



Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó




Szerelőkivágás elfordításvédelemmel Pg9 menethez

Előlnézet M12



Sematikus rajz

M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, aljzat felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;