


C-SCMI 1,5/6,3X0,8

Rendelési szám: 3240058

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240058>Lapos dugasz, piros, 0,5 - 1,5 mm², 6,3 x 0,8**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 452762
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 463 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	22 mm
Szélesség (a)	6,3 mm
Szín	vörös
Csupaszolási hossz	7 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C
Összetevők	halogénmentes

Anyag	Sárgaréz
A szigetelőhüvely hossza (c)	10,5 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,1 mm
Anyagvastagság (g)	0,8 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;