


VC-K-KV-PG16(7-10,5)

Rendelési szám: 1853751

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853751>

Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 7 - 10,5

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 146283
Csomag	5
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 44 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.11.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Megjegyzés	A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre
A tömszelence típusa	Tömszelence
A szorítócsavar anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	TPE

Anyacsavar kulcsmérete	27 mm
Tömítőoldal menetfajta	Pg16
Vezeték külső átmérője	7 mm ... 10,5 mm
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Tömszelence, műanyag, furat nélküli tömítőgumival ill. egyéni furathoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;