

KLM-A

Rendelési szám: 1004348

Az ábrán a KLM-A és ESL 44 x 7 változatok kombinációja szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004348>

Kapocsléc-jelölő, a lécek jelöléséhez, állítható magasságú, E/UK, E/NS 35 N vagy CLIPFIX 35 végtartókkal használható, betűmező mérete: 44 x 7 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 012038
Csomag	100
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 501 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	46 mm
Szélesség (a)	9,5 mm
Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	ABS

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0819275	EMT (44X7)R	Betolható címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 16-35 mm, Szövegmező mérete: 44 x 7 mm
0808244	ESL 44X 7	Behelyezhető csikok, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter, perforált, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 44 x 7 mm

KLM-A Rendelési szám: 1004348

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004348>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;