


C-RC 16/M12 DIN

Rendelési szám: 3240098

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240098>Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 16 mm², M12**Kereskedelmi adat**

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 453158 |
| Csomag | 100 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 454 (CAT-5-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

| | |
|--------------------------------|------------|
| Hossz (b) | 37 mm |
| Szélesség (a) | 22 mm |
| Szín | ezüstszínű |
| Csupaszolási hossz | 13 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | 110 °C |
| Anyag | réz |

| | |
|------------------------------------|--------|
| A szigetelőhüvely hossza (c) | 10 mm |
| Szigetelőgallér belmérete (d) | 5,8 mm |
| Szigetelőgallér középtávolsága (e) | 16 mm |
| Belső átmérő (f) | 13 mm |
| Anyagvastagság (g) | 1,2 mm |

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;