

ENLAR-M-KV-M25/M32

Rendelési szám: 1647679



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1647679>

Bővítőadapter, M25-ről M32-re, O-gyűrűvel

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 947088
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 558 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Anyag	Nikkelezett sárgaréz
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozóoldal menetfajta	M32
Vezeték külső átmérője	20 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;